

## ME 12,5 OT-MKDSO SET


Obj.č.: 2907457

Obrázek ukazuje úplně montovanou variantu pouzdra elektroniky

<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2907457>

Horní díl pouzdra, kompletní se svorkami pro plošné spoje pro plné osazení. 8pólový, šířka pouzdra: 12,5 mm

### Údaje

EAN	 4 017918 131548
Poznámka	Na zakázku
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,02254 kg
Informace v katalogu	Strana 670 (CAT-1-2013)

### Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
01.01.2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

### Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Recognized, UL Recognized

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

**Sady produktů**

Informace	Popis	Popis výrobku
<b>Allgemein</b>		
2906830	ME 12,5 OT-MKDSO GN	Horní díl pouzdra, pro přípojku svorky pro plošné spoje
1707205	MKDSO 2,5/ 2-L	Svorka pro plošné spoje, Jmenovitý proud: 24 A, Jmenovité napětí: 400 V, Rozteč: 5 mm, Počet pólů: 2, Způsob připojení: Šroubové připojení, Montáž: Pájení, Směr připojení vodič/deska: 0 °, Barva: zelená, Výrobek s postranním vývodem pinu
1707195	MKDSO 2,5/ 2-R	Svorka pro plošné spoje, Jmenovitý proud: 24 A, Jmenovité napětí: 400 V, Rozteč: 5 mm, Počet pólů: 2, Způsob připojení: Šroubové připojení, Montáž: Pájení, Směr připojení vodič/deska: 0 °, Barva: zelená, Výrobek s postranním vývodem pinu

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.