

# ME 22,5 OT-MKDSO GN

Obj.č.: 2907172


Obrázek ukazuje úplně montovanou variantu pouzdra elektroniky



<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2907172>

Horní díl pouzdra, pro přípojku svorky pro plošné spoje

## Údaje

EAN	 4 017918 126667
Balení	10 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,00889 kg
Informace v katalogu	Strana 575 (CC-2009)

## Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
01.01.2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Obecně

Druh pouzdra	Horní díl
Materiál pouzdra	Polyamid
Barva	zelená

### Rozměry / póly

Konstrukční výška	38,5 mm
Šířka	22,5 mm

Počet pólů	16
<b>Technická data</b>	
Přípojka podle normy	CUL
Jmenovité napětí $U_N$	300 V
Jmenovitý proud $I_N$	10 A
AWG/kcmil	30-12
Indikátor1	CUL1
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

**Certifikáty/Osvědčení**

Aprobace

cULus Recognized, UL Recognized

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

**Příslušenství**

Informace	Popis	Popis výrobku
<b>Montáž</b>		
1909236	FKCT 2,5/ 4-ST	Zástrčka, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 4, Měřitko rastru: 5 mm, Typ připojení: Pružinový spoj, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
2907143	ME B-22,5 MKDSO GN	Záslepka, pro neosazené svorky
2907156	ME B-22,5 MSTBO GN	Záslepka, pro neosazené svorky
2854173	ME B-KA	Svorkovnicový kryt, 1 páska zakrývá až 12 svorek, pro ústí svorek ME BUS (kolíková strana)
2935959	ME B-SA/NS 35	Svorkovnicový kryt, 1 páska zakrývá až 12 svorek, pro stranu zástrčky ME BUS (strana zásuvky)
2908760	ME DH27 NS 35	Rozpěrka, k ochraně vstupních, resp. výstupních kontaktů pro nosnou lištu NS 35, šířka [B] 27 mm
2909895	ME DH36 NS 35	Rozpěrka, k ochraně vstupních, resp. výstupních kontaktů pro nosnou lištu NS 35, šířka [B] 36 mm
2853899	ME-SAS	Spona přípojky stínění pro svorkovnici pro plošné spoje

1707234	MKDSO 2,5/ 4-L	Svorka pro plošné spoje, Jmenovitý proud: 24 A, Jmenovité napětí: 400 V, Rozteč: 5 mm, Počet pólů: 4, Způsob připojení: Šroubové připojení, Montáž: Pájení, Směr připojení vodič/deska: 0 °, Barva: zelená, Výrobek s postranním vývodem pinu
1707247	MKDSO 2,5/ 4-R	Svorka pro plošné spoje, Jmenovitý proud: 24 A, Jmenovité napětí: 400 V, Rozteč: 5 mm, Počet pólů: 4, Způsob připojení: Šroubové připojení, Montáž: Pájení, Směr připojení vodič/deska: 0 °, Barva: zelená, Výrobek s postranním vývodem pinu
1861060	MSTBO 2,5/ 4-G1L	Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 4, Měřítka rastru: 5 mm, Montáž: Pájení, Výrobek s postranním vývodem pinu
1861073	MSTBO 2,5/ 4-G1R	Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 4, Měřítka rastru: 5 mm, Montáž: Pájení, Výrobek s postranním vývodem pinu
1779851	MSTBT 2,5/ 4-ST	Zástrčka, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 4, Měřítka rastru: 5 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín

**Zástrčka / adaptér**

1893203	MCVR 1,5/ 5-ST-3,81 AU	Zástrčka, Jmenovitý proud: 8 A, Jmenovité napětí (III/2): 160 V, Počet pólů: 5, Měřítka rastru: 3,81 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Zlato
1893216	MCVR 1,5/10-ST-3,81 AU	Zástrčka, Jmenovitý proud: 8 A, Jmenovité napětí (III/2): 160 V, Počet pólů: 10, Měřítka rastru: 3,81 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Zlato

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.