


ME 22,5 OT-MKDSO KMGY

Obj.č.: 2908469


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2908469>

Horní díl pouzdra, pro přípojku svorky pro plošné spoje

Údaje

EAN	 4 017918 361495
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,00925 kg
Informace v katalogu	Strana 579 (CC-2009)

Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:
01.01.2003


<http://www.download.phoenixcontact.com>
 Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecně

Druh pouzdra	Horní díl
Materiál pouzdra	Polyamid
Barva	světle šedá

Rozměry / póly

Konstrukční výška	38,5 mm
Šířka	22,5 mm

Počet pólů	16
Technická data	
Přípojka podle normy	CUL
Jmenovité napětí U_N	300 V
Jmenovitý proud I_N	10 A
AWG/kcmil	30-12
Indikátor1	CUL1
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Recognized, UL Recognized

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.