


ME 22,5 OT-MKDSO RD

Obj.č.: 2853365

<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2853365>

Horní díl pouzdra, pro přípojku svorky pro plošné spoje

Údaje

EAN	 4 017918 437060
Balení	1 ks
Celní tarif	85472000
Váha brutto v kusech	0,0104 kg

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.01.2003

<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Recognized, UL Recognized

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství		
Informace	Popis	Popis výrobku
Montáž		
1909236	FKCT 2,5/ 4-ST	Zástrčka, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 4, Měřítka rastru: 5 mm, Typ připojení: Pružinový spoj, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
2907172	ME 22,5 OT-MKDSO GN	Horní díl pouzdra, pro přípojku svorky pro plošné spoje
2907143	ME B-22,5 MKDSO GN	Záslepka, pro neosazené svorky
2907156	ME B-22,5 MSTBO GN	Záslepka, pro neosazené svorky
2854173	ME B-KA	Svorkovnicový kryt, 1 páska zakrývá až 12 svorek, pro ústí svorek ME BUS (kolíková strana)
2935959	ME B-SA/NS 35	Svorkovnicový kryt, 1 páska zakrývá až 12 svorek, pro stranu zástrčky ME BUS (strana zásuvky)
2908760	ME DH27 NS 35	Rozpěrka, k ochraně vstupních, resp. výstupních kontaktů pro nosnou lištu NS 35, šířka [B] 27 mm
2909895	ME DH36 NS 35	Rozpěrka, k ochraně vstupních, resp. výstupních kontaktů pro nosnou lištu NS 35, šířka [B] 36 mm
2853899	ME-SAS	Spona přípojky stínění pro svorkovnici pro plošné spoje
1707234	MKDSO 2,5/ 4-L	Svorka pro plošné spoje, Jmenovitý proud: 24 A, Jmenovité napětí: 400 V, Rozteč: 5 mm, Počet pólů: 4, Způsob připojení: Šroubové připojení, Montáž: Pájení, Směr připojení vodič/deska: 0 °, Barva: zelená, Výrobek s postranním vývodem pinu
1707247	MKDSO 2,5/ 4-R	Svorka pro plošné spoje, Jmenovitý proud: 24 A, Jmenovité napětí: 400 V, Rozteč: 5 mm, Počet pólů: 4, Způsob připojení: Šroubové připojení, Montáž: Pájení, Směr připojení vodič/deska: 0 °, Barva: zelená, Výrobek s postranním vývodem pinu
1861060	MSTBO 2,5/ 4-G1L	Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 4, Měřítka rastru: 5 mm, Montáž: Pájení, Výrobek s postranním vývodem pinu
1861073	MSTBO 2,5/ 4-G1R	Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 4, Měřítka rastru: 5 mm, Montáž: Pájení, Výrobek s postranním vývodem pinu
1779851	MSTBT 2,5/ 4-ST	Zástrčka, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 320 V, Počet pólů: 4, Měřítka rastru: 5 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín
Zástrčka / adaptér		
1893203	MCVR 1,5/ 5-ST-3,81 AU	Zástrčka, Jmenovitý proud: 8 A, Jmenovité napětí (III/2): 160 V, Počet pólů: 5, Měřítka rastru: 3,81 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Zlato
1893216	MCVR 1,5/10-ST-3,81 AU	Zástrčka, Jmenovitý proud: 8 A, Jmenovité napětí (III/2): 160 V, Počet pólů: 10, Měřítka rastru: 3,81 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Zlato

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.