


CRIMPFOX 25R

Obj.č.: 1212039



<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212039>

Lisovací kleště na kabelové dutinky podle DIN 46228 díl 1+4, 10- 25 mm², boční zavedení, lisování WM



Údaje	
EAN	 4 046356 453905
Balení	1 ks
Celní tarif	82032000
Váha brutto v kusech	0,09999 kg
Informace v katalogu	Strana 397 (CAT-5-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
25.09.2008



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecné

Délka (b)	256 mm
Výška	68 mm
Šířka (a)	25 mm
Stanoviště zápusky	Místo zalisování 1

Průřez maximální	10 mm ²
AWG max	8
Stanoviště zápusťky	Místo zalisování 2
Průřez maximální	16 mm ²
AWG max	6
Stanoviště zápusťky	Místo zalisování 3
Průřez maximální	25 mm ²
AWG max	4
Stanoviště zápusťky	Místo zalisování 4
	Místo zalisování 5
Tvarování	Lisování WM
Druh kontaktu	Lisovací dutinky

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
-----------	-------	---------------

Nářadí

1212040	CRIMPFOX 25R/DIE	Náhradní zápusťka pro CRIMPFOX 25R
1212069	CRIMPFOX/ SPR-1	Náhradní vratná pružina

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.