


**CRIMPFOX-M 25/DIE**

Obj.č.: 1212081

<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212081>

Zápustka, pro Crimpfox-M, pro koncovky vodiče 16 - 25 mm<sup>2</sup>, balená v řaditelném skladovacím boxu

**Údaje**

EAN	 4 046356 454513
Balení	1 ks
Celní tarif	82032000
Váha brutto v kusech	0,0879 kg
Informace v katalogu	Strana 413 (CAT-5-2013)

**Poznámky k produktu**

WEEE/RoHS-compliant since:  
26.09.2008



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

**Technické údaje****Obecné**

Délka (b)	114 mm
Výška	25,5 mm
Šířka (a)	75 mm
Barva	černá
Stanoviště zápustky	Místo zalisování 1

Průřez maximální	16 mm <sup>2</sup>
AWG max	6
Stanoviště zápusky	Místo zalisování 2
Průřez maximální	25 mm <sup>2</sup>
AWG max	4
Tvarování	Lichoběžné lisování
Druh kontaktu	Lisovací dutinky

#### Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

---

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.