

## TSD 02 SAC


Obj.č.: 1208487

Obrázek ukazuje variantu TSD 04 SAC

<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1208487>

Momentový šroubovák, s přednastaveným krouticím momentem 0,2 Nm a 4mm šestihranným pohonem pro konektory M8

### Údaje

EAN	 4 046356 014571
Balení	1 ks
Celní tarif	82054000
Váha brutto v kusech	0,0935 kg
Informace v katalogu	Strana 432 (CAT-5-2013)


<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

### Technické údaje

#### Obecné

Délka (b)	205 mm
Šířka (a)	37 mm
Barva	černá
Typ konstrukce	Šestihran SW4
Výška břitu	100 mm

### Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:  

---

**Příslušenství**

Informace	Popis	Popis výrobku
<b>Nářadí</b>		
1208461	SAC BIT M8-D10	Zásuvný nástavec k montáži kabelů senzoru/aktoru s konektorem M8 a pro konektor M8 technikou zářezového spoje QUICKON, pro 4mm šestihranný pohon
1208474	SACC BIT M8-D12	Zásuvný nástavec pro montáž volně osaditelných konektorů SACC M8 s podélně rýhovanou maticí, kromě konektorů M8 technikou zářezového spoje QUICKON, po 4mm šestihranný pohon

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.