

TSD 04 SAC


Obj.č.: 1208429



<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1208429>

Momentový šroubovák, s přednastaveným krouticím momentem 0,4 Nm a 4mm šestihránným pohonem pro konektory M12

Údaje

EAN	 4 046356 014519
Balení	1 ks
Celní tarif	82054000
Váha brutto v kusech	0,09263 kg
Informace v katalogu	Strana 432 (CAT-5-2013)


<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecné

Délka (b)	205 mm
Šířka (a)	37 mm
Barva	černá
Typ konstrukce	Šestihran SW4
Výška břitu	100 mm

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Nářadí		
1208432	SAC BIT M12-D15	Zásuvný nástavec k montáži kabelů senzoru/aktoru s konektorem M12 a pro konektor M12 technikou zářezového spoje QUICKON, pro 4mm šestihranný pohon
1208445	SACC BIT M12-D20	Zásuvný nástavec k montáži volně osaditelných konektorů SACC M12, kromě konektoru M12 technikou zářezového spoje QUICKON, pro 4mm šestihranný pohon

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.