


CRIMPFOX-M RC 6/DIE

Obj.č.: 1212079


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212079>

Zápustka, pro Crimpfox-M, pro neizolovaná kabelová oka 0,5 - 6 mm², balená v řaditelném skladovacím boxu

Údaje

EAN	 4 046356 454490
Balení	1 ks
Celní tarif	82032000
Váha brutto v kusech	0,06799 kg
Informace v katalogu	Strana 413 (CAT-5-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
26.09.2008



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecné

Délka (b)	114 mm
Výška	25,5 mm
Šířka (a)	75 mm
Barva	černá
Stanoviště zápustky	Místo zalisování 1

Průřez minimální	0,5 mm ²
Průřez maximální	2,5 mm ²
AWG min	22
AWG max	14
Stanoviště zápusky	Místo zalisování 2
Průřez minimální	4 mm ²
Průřez maximální	6 mm ²
AWG min	12
AWG max	10
Tvarování	Lisování Indent
Druh kontaktu	Neizolovaná kabelová oka

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.