


ZAP 25

Obj.č.: 1203110



<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1203110>

Pneumatické lisovací kleště na kabelové dutinky podle DIN 46228-1: 1992-08 a DIN 46228-4: 1990-09, pro průřez vodiče 0,25 - 2,5 mm²



<http://www.download.phoenixcontact.com>
 Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Údaje

EAN	 4 017918 018085
Balení	1 ks
Celní tarif	84678900
Váha brutto v kusech	0,8766 kg
Informace v katalogu	Strana 472 (CAT-5-2013)

Technické údaje

Obecné

Délka (b)	190 mm
AWG flexibilní s více vodiči min.	14
AWG flexibilní s více vodiči max.	24
Rozsah přítlačku	4 bar ... 6 bar
Spotřeba vzduchu na jedno stlačení	0,2 l
Tvarování	lichoběžníkového tvaru

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Aprobace z:

Vyžádané aprobace:

GOST

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.