

SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50


Obj.č.: 1212605

Obrázek ukazuje variantu SF-BIT-SLS 0,6x3,5


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212605>

Šroubový bit, drážka, stupňovaný, pohon E6,3-1/4", pro šrouby na zkušební zdířku, velikost: 0,6 x 3,5 x 50 mm, tuhý, vhodný pro držák podle DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Údaje

EAN	 4 046356 590280
Balení	1 ks
Celní tarif	82079030
Váha brutto v kusech	0,00748 kg
Informace v katalogu	Strana 427 (CAT-5-2013)

Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:
24.06.2010


<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecné

Barva	stříbrná
Typ konstrukce	drážka
Provedení	odstupňovaná čepel
Tloušťka břitu	0,6 mm
Šířka břitu	3,5 mm

Výška břítu	50 mm
Materiálem	Legovaná nástrojová ocel
Zkušební norma	DIN 3126

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.