


CRIMPFOX-M RC 10/DIE

Obj.č.: 1212077

<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212077>

Zápustka, pro Crimpfox-M, pro neizolovaná kabelová oka 4 - 10 mm²,
balená v řaditelném skladovacím boxu

Údaje

EAN	 4 046356 452564
Balení	1 ks
Celní tarif	82032000
Váha brutto v kusech	0,0693 kg
Informace v katalogu	Strana 413 (CAT-5-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
26.09.2008



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecné

Délka (b)	114 mm
Výška	25,5 mm
Šířka (a)	75 mm
Barva	černá
Stanoviště zápustky	Místo zalisování 1

Průřez maximální	4 mm ²
AWG max	12
Stanoviště zápusťky	Místo zalisování 2
Průřez maximální	6 mm ²
AWG max	10
Stanoviště zápusťky	Místo zalisování 3
Průřez maximální	10 mm ²
AWG max	8
Tvarování	Lisování Indent
Druh kontaktu	Neizolovaná kabelová oka

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.