


CRIMPFOX-M HS-1/DIE

Obj.č.: 1212282


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212282>

Zápustka, pro Crimpfox-M, pro smršťovací spojovací článek 0,1 - 0,4 mm² a 4 - 6 mm² (světlezelená, žlutá), balená v řaditelném skladovacím boxu

Údaje

EAN	 4 046356 454612
Balení	1 ks
Celní tarif	82032000
Váha brutto v kusech	0,0733 kg
Informace v katalogu	Strana 413 (CAT-5-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
26.09.2008



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecné

Délka (b)	114 mm
Výška	25,5 mm
Šířka (a)	75 mm
Stanoviště zápustky	Místo zalisování 1
Průřez minimální	0,32 mm ²

Průřez maximální	0,75 mm ²
AWG min	22
AWG max	18
Stanoviště zápusky	Místo zalisování 2
Průřez minimální	4 mm ²
Průřez maximální	6 mm ²
AWG min	12
AWG max	10
Tvarování	Oválné lisování

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.