



# CRIMPFOX 50R

Obj.č.: 1212041


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212041>

Lisovací kleště na kabelové dutinky podle DIN 46228 díl 1+4, 35 - 50 mm<sup>2</sup>, boční zavedení, lisování WM



Údaje	
EAN	 4 046356 453912
Balení	1 ks
Celní tarif	82032000
Váha brutto v kusech	0,6792 kg
Informace v katalogu	Strana 397 (CAT-5-2013)

#### Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
25.09.2008



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

Obecné	
Délka (b)	256 mm
Výška	68 mm
Šířka (a)	25 mm
Stanoviště zápusky	Místo zalisování 1

Průřez maximální	35 mm <sup>2</sup>
AWG max	2
Stanoviště zápusky	Místo zalisování 2
Průřez maximální	50 mm <sup>2</sup>
AWG max	1
Stanoviště zápusky	Místo zalisování 3
	Místo zalisování 4
	Místo zalisování 5
Tvarování	Lisování WM
Druh kontaktu	Lisovací dutinky

### Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

### Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
-----------	-------	---------------

#### Nářadí

1212042	CRIMPFOX 50R/DIE	Náhradní zápuska pro CRIMPFOX 50R
1212069	CRIMPFOX/ SPR-1	Náhradní vratná pružina

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.