


# CRIMPFOX-M RCI 6/DIE

Obj.č.: 1212073


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212073>

Zápustka, pro Crimpfox-M, pro neizolovaná kabelová oka 0,1 - 0,4 mm<sup>2</sup> a 4 - 6 mm<sup>2</sup> (světle zelená, žlutá), balená v řaditelném skladovacím boxu

## Údaje

EAN	 4 046356 452526
Balení	1 ks
Celní tarif	82032000
Váha brutto v kusech	0,0804 kg
Informace v katalogu	Strana 413 (CAT-5-2013)

## Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
26.09.2008



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Obecné

Délka (b)	114 mm
Výška	25,5 mm
Šířka (a)	75 mm
Barva	černá
Stanoviště zápustky	Místo zalisování 1

Průřez minimální	0,1 mm <sup>2</sup>
Průřez maximální	0,4 mm <sup>2</sup>
AWG min	26
AWG max	22
Stanoviště zápusky	Místo zalisování 2
Průřez minimální	4 mm <sup>2</sup>
Průřez maximální	6 mm <sup>2</sup>
AWG min	12
AWG max	10
Tvarování	Oválné lisování
Druh kontaktu	Izolovaná kabelová oka

### Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

---

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.