

TSD 25 SAC


Obj.č.: 1212315

Obrázek ukazuje variantu TSD 04 SAC


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212315>

Momentový šroubovák, s přednastaveným krouticím momentem 2,5 Nm a 4mm šestihranným pohonem pro tlakovou matici přípojného nástavce

Údaje

EAN	 4 046356 455596
Balení	1 ks
Celní tarif	82054000
Váha brutto v kusech	0,09999 kg
Informace v katalogu	Strana 432 (CAT-5-2013)

Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:
26.09.2008



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecné

Délka (b)	205 mm
Šířka (a)	37 mm
Barva	černá
Typ konstrukce	Šestihran SW4
Výška břitu	100 mm

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace

Popis

Popis výrobku

Nářadí

1212486	SAC BIT HOOD-W 24	Zásuvný nástavec k montáži tlakových matic se šířkou klíče 24 mm, pro 4mm šestihranný pohon
---------	-------------------	---

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.