


DUSPOL EXPERT

Obj.č.: 1209091


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1209091>

Zkoušečka napětí, pro stejnosměrné a střídavé proudy od 12 V do 1000 V AC / 1100 V DC, IP65

Údaje	
EAN	 4 046356 309905
Balení	1 ks
Celní tarif	90303310
Váha brutto v kusech	0,3183 kg
Informace v katalogu	Strana 434 (CAT-5-2013)

Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:
29.08.2007


<http://www.download.phoenixcontact.com>
 Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecné

Barva	černá
Teplota prostředí (provoz)	-10 °C ... 55 °C
Druh ochrany	IP65
Zdroj napájení	2 x mikro baterie 1,5V, LR03, AAA
Kategorie měření	CAT IV 600 V / CAT III 1000V

Ověření	EN/IEC 61243-3 (VDE 0682 část 401)
Rozsah displeje	12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 V, 1000 V diodový displej LED
Ukazatel sledu fází	LCD (Symbol "R")
Indikace fází	LCD (Symbol "R")
Indikace polarity	LED (Symbol "+/-")
Osvětlení měřeného místa	LED
Vnitřní odpor_měřicí_obvod	220,00 kΩ
Vnitřní odpor_zátěžový_obvod	3,70 kΩ
Minimální napětí	12 V DC
Maximální napětí	1100 V DC
Minimální napětí	12 V AC
Maximální napětí	1000 V AC

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

GOST, VDE Zeichengenehmigung

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.