


CRIMPFOX-M 50/DIE

Obj.č.: 1212082


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212082>

 Zápustka, pro Crimpfox-M, pro koncovky vodiče 35 - 50 mm², balená v řaditelném skladovacím boxu

Údaje	
EAN	 4 046356 454520
Balení	1 ks
Celní tarif	82032000
Váha brutto v kusech	0,09 kg
Informace v katalogu	Strana 413 (CAT-5-2013)

Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:
26.09.2008


<http://www.download.phoenixcontact.com>
 Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecné

Délka (b)	114 mm
Výška	25,5 mm
Šířka (a)	75 mm
Barva	černá
Stanoviště zápustky	Místo zalisování 1

Průřez maximální	35 mm ²
AWG max	2
Stanoviště zápusky	Místo zalisování 2
Průřez maximální	50 mm ²
AWG max	0
Tvarování	Lichoběžné lisování
Druh kontaktu	Lisovací dutinky

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.