

CRIMPFOX-1,6-ER-1,50-GH

Obj.č.: 1772793


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1772793>

Lisovací kleště, pro IBS DSUB.../C

Údaje

EAN	 4 017918 037406
Balení	1 ks
Celní tarif	82032000
Váha brutto v kusech	0,00571 kg

<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecné

Délka (b)	193 mm
Šířka (a)	64 mm
Barva	černá

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Obecně		
1772544	HC-D BUC 1,5	Svinutý dutinkový kontakt (s lisovanou zónou BO), pro vodiče s průřezem 0,75 mm ² - 1,5 mm ²
1772560	HC-D STC 1,5	Svinutý kolíkový kontakt (s lisovanou zónou BO), pro vodiče s průřezem 0,75 mm ² - 1,5 mm ²
Zástrčka / adaptér		
1859988	MCC-MT 0,2-0,35	Dutinkový kontakt, po nalisování vodiče se vsune do zástrčky, pro pouzdro modulového konektoru MCC 1...-STZ-3,81 a MCC 1...-STZF-3,81, pro rozsahy průřezů od 0,2 mm ² do 0,34 mm ²
1859991	MCC-MT 0,5-1,0	Dutinkový kontakt, po nalisování vodiče se vsune do zástrčky, pro pouzdro modulového konektoru MCC 1...-STZ-3,81 a MCC 1...-STZF-3,81, pro rozsahy průřezů od 0,5 mm ² do 1 mm ²

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.