

# CABLE- 9/8/250/RSM/LENZE


Obj.č.: 2981826

Obrázek ukazuje variantu pro řídicí jednotku: Siemens, Heidenhain


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2981826>

Kabelový adaptér pro PSR kontrolní zařízení otáček (PSR-RSM4 a PSR-MOTIONSTOP), 9/8pólový, délka kabelu 2,5 m, pro řídicí jednotku: Lenze

## Údaje

|                      |   |
|----------------------|---|
| EAN                  | <br>4 046356 138628 |
| Poznámka             | Na zakázku  |
| Balení               | 1 ks  |
| Celní tarif          | 85444290  |
| Váha brutto v kusech | 0,155 kg  |
| Informace v katalogu | Strana 88 (CAT-8-2013)  |

## Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
06.06.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Obecná data

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Přípojka 1       | k přístroji                      |
| Způsob připojení | RJ45                             |
| Počet pólů       | 8                                |
| Způsob připojení | Zástrčka D-SUB-9/zásuvka D-SUB-9 |
| Počet pólů       | 9                                |

|   |   |
|---|---|
| Odpor vedení                            | ≤ 260 Ω/km  |
| Délka kabelu fix.                       | 2,5 m   |
| Materiál vodič                          | čistý pramen Cu   |
| Stínění                                 | Plastem potažená hliníková fólie, pletení z pozinkovaných<br>měděných drátů |
|   | Pájení na pouzdře D-SUB   |
| Průřez vodiče                           | 0,48 mm <sup>2</sup> (AWG 26)   |
| Teplota prostředí (provoz)              | -20 °C ... 60 °C (při pevném položení)                                      |
|   | 0 °C ... 50 °C (při pohyblivém položení)                                    |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C  |

#### Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

---

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.