


TESTFOX M-1

Obj.č.: 1212209


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212209>

Digitální multimetr, pro měření stejnosměrného a střídavého napětí, stejnosměrného a střídavého proudu, měření průchodu, odporu, frekvence, teploty a kapacity

Údaje

EAN	 4 046356 449786
Balení	1 ks
Celní tarif	90303100
Váha brutto v kusech	0,6492 kg
Informace v katalogu	Strana 437 (CAT-5-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
16.09.2008



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecné

Barva	černá
Druh ochrany	IP30
Zdroj napájení	2 x mikro baterie 1,5V, LR03, AAA
Kategorie měření	CAT III 600 V / CAT II 1000 V
Ověření	IEC/EN 61010-1, DIN VDE 0411

Rozsah displeje

2 000 Digits

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST, VDE Zeichengenehmigung

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.