

Ponorné čerpadlo BWV088



Obj. č.: 53 80 94



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup ponorného čerpadla BWV088.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Účel použití

Toto ponorné čerpadlo je určeno k čerpání pitné vody.

Vybavení a vlastnosti

Sítka na nečistoty

Doba provozu 30 min

Hadicová přípojka o \varnothing 10 mm

Pojistka proti chodu nasucho, s trvalým mazáním

Při napájení 12 V DC lze čerpadlo nepřetržitě provozovat po dobu 30 min, při napájení 6 až 9 V je možný trvalý provoz s podmínkou vodního chlazení.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do průtokového čerpadla. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro čerpadla.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Rozměry	(\varnothing x V) 80 mm x 135 mm
Rozměr, \varnothing	80 mm
Rozměr, výška	135 mm
Čerpací výška	14 m
Délka kabelu	1
Příkon proudu	3,7 A - 4,2 A
Čerpací množství	22 l/min
Napájení	12 V/DC
Hmotnost	290 g

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

DO/5/2014