

## PATG 3/23


Obj.č.: 1013863

Obrázek ukazuje variantu PATG 0/15

<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1013863>

Nosiče označení vodiče, průhledná, nepotíštěné, Způsob montáže:  
Nasunutí, průměr kabelu: 4-7 mm, Velikost popisovaného pole: 4 x 23 mm

### Údaje

EAN	 4 017918 014056
Balení	500 ks
Celní tarif	39269097
Váha brutto v kusech	0,00064 kg
Informace v katalogu	Strana 224 (CAT-5-2013)

### Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
01.01.2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

### Technické údaje

#### Obecné

Šířka (a)	23 mm
Barva	průhledná
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Teplota prostředí (provoz)	-50 °C ... 80 °C

Obsažené látky	bez silikonu
Materiálem	PVC

#### **Certifikáty/Osvědčení**

Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

---

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.