

PATG 1/10

Obj.č.: 1013805

Obrázek ukazuje variantu PATG 0/15


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1013805>

Nosiče označení vodiče, průhledná, nepotíštěná, Způsob montáže:
Nasunutí, průměr kabelu: 1,5-2,5 mm, Velikost popisovaného pole: 4 x
10 mm

Údaje

EAN	 4 017918 013998
Balení	1000 ks
Celní tarif	39269097
Váha brutto v kusech	0,00017 kg
Informace v katalogu	Strana 224 (CAT-5-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.01.2005



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecné

Šířka (a)	10 mm
Barva	průhledná
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Teplota prostředí (provoz)	-50 °C ... 80 °C

Obsažené látky	bez silikonu
Materiálem	PVC

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.