



CZ NÁVOD K OBSLUZE

Venkovní průtokové čerpadlo Elegant Inline, 24 V

Obj. č.: 55 12 72



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup venkovního průtokového čerpadla Comet. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Provozní pokyny

- Čerpadla Comet vyžadují 24 V zdroj stejnosměrného proudu, který mohou představovat:
 - Autobaterie
 - Baterie se suchými články
 - Transformátor - maximální napětí nevyhlazeného proudu 26 V. Povoleno provozní cyklus má trvání 15 min. a 15 min. chlazení.Maximální doba chodu nasucho bez poškození čerpadla je 30 minut.

- Elektrická připojení čerpadla jsou následující:

Dvoužilový plochý kabel: černý/bílý bílý
Dvoužilový kulatý kabel: hnědý modrý

Čerpadlo lze ovládat pomocí spínacího kohoutku, nožním spínačem, membránovým tlakovým spínačem, atd.

- Čerpadla Comet jsou určena jen pro čerpání vody s maximální teplotou 60 °C. Jsou hermeticky utěsněna a nabízejí bezúdržbový provoz. Čerpadla jsou vyrobena z netoxického materiálu, který je bez chuti a zápachu.
- Chraňte čerpadlo před mrazem. Předtím, než ho před příchodem zimy uskladníte, odpojte jej od napájení a vylijte z nádrže vodu. Nádrž na vodu dosucha vytřete.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do venkovního čerpadla. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek vibracím a otřesům. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují velké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhlý hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro čerpadla.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Napájení:	24 V DC
Odběr proudu:	Max. 0,6 - 1 A
Max. dopravní výška:	5,5 m
Čerpací objem (průtok):	Max. 600 l/hod.
Rozměry (Ø x V):	38 mm x 120 mm

Záruka

Na venkovní průtokové čerpadlo Comet Elegant Inline, 24 V poskytujeme **záruku 24 měsíců**. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změny na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/03/2017