

Zapichovací zahradní dvojjásuvka s časovačem



Obj. č.: 55 41 65



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup zapichovací zahradní dvojjásuvky s časovačem. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití

Výrobek je vybaven 2 zásuvkami, které lze zapínat a vypínat pomocí mechanického časovače. Umožňuje to připojení 2 elektrických spotřebičů, jako např. filtru a čerpadla v jezírku, fontán, zahradních světel, atd., které lze kdykoliv zapnout a vypnout. Nejkratší doba sepnutí mechanického časovače je 15 minut. Zásuvky je možné aktivovat i trvale. Celková spotřeba všech připojených spotřebičů nesmí přesáhnout 3 500 W.

Uvedení do provozu

1. Zapojte zástrčku napájecího kabelu časovače do vhodné zásuvky elektrického proudu (230 V). Poté připojte k zásuvkám vypnuté spotřebiče, které chcete zapínat časovačem.
2. V závislosti na požadované funkci časování, stiskněte dolů zoubky stupnice. Každý dílek stupnice představuje 15 minut.
3. Otočte vnějším kroužkem časovače ve směru šipky doprava a nastavte požadovaný čas, kdy se mají připojena zařízení zapnout.
4. Červeným tlačítkem časovače se může nastavit buď doba trvání (I), nebo požadovaný čas zapnutí (symbol hodin).

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do zahradní zásuvky. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím a otřesům.

Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují velké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout. Nikdy se nedotýkejte poškozeného napájecího kabelu. Nejdříve vypněte proud v zásuvce, do které je kabel připojený (tj. vypněte příslušný jistič, nebo odšroubujte příslušnou pojistku), aby byla zásuvka zcela odpojena od proudu. Poté opatrně vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky. Nikdy nepoužívejte výrobek, který má poškozený napájecí kabel.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a pouzdro zásuvky.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhažovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Provozní napětí:	230 V AC, 50 Hz
Připojená zátěž (proud):	Max. 3500 W (16 A)
Ochrana:	IP44
Typ kabelu:	H07RN-F 3G 1,5 mm ²
Nejkratší spínací čas:	15 min.
Provozní podmínky:	Teplota: -25 °C až +55 °C
Délka kabelu:	2 m

Záruka

Na zapichovací zahradní dvojjásuvku s časovačem poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Příklad tohoto návodu zajišťuje společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/62016