

MPB 18/1-57


Obj.č.: 2809238

Vyobrazení ukazuje variantu MPB 18/1-6


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2809238>

Propojovací můstek pro moduly s připojovacím rastrem 17,5 mm, 1-fázový, 57-pólový

Údaje

EAN	 4 017918 076306
Poznámka	Na zakázku
Balení	1 ks
Celní tarif	85369085
Váha brutto v kusech	0,3075 kg
Informace v katalogu	Strana 61 (CAT-6-2013)

Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:
01.01.2005


<http://www.download.phoenixcontact.com>
 Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecně

Jmenovitý proud I_N	100 A
Materiál pouzdra	plast
Typ konstrukce	Hřbet
Počet pólů	57
Barva	šedá

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
-----------	-------	---------------

Nářadí

1206641	CUTFOX 50	Jednoruční řezač kabelů pro krácení můstkovacích vodičů MPB
1204753	CUTFOX EB	Čelní dělicí nůžky, pro oddělování jednotlivých kontaktů z vložných můstků.

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.