

CP 2,5-4L

Obj.č.: 3041956


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3041956>

Pouzdro konektoru, Způsob připojení: Speciální a kombinované připojení, Počet pólů: 4, Průřez: 0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, Šířka: 5,2 mm, Výška: 13 mm, Barva: šedá

Údaje

EAN	 4 017918 952778
Balení	50 ks
Celní tarif	85472000
Váha brutto v kusech	0,00172 kg
Informace v katalogu	Strana 315 (CL1-2011)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.01.2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Recognized, GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Obecně		
3012315	AP-CP-H METER	Krycí profil, délka: 1 m
3012320	D-CP-H 2,5-4L	Zakončovací kryt, Délka: 31,6 mm, Šířka: 5,2 mm, Barva: šedá
3012321	DFS-CP 2,5-4L	Víko příruby, Délka: 31,6 mm, Šířka: 5,2 mm, Výška: 26 mm, Barva: šedá
3012317	DFS-CP-H 2,5-4L	Nosič krytu s krytem uzavírací příruby, pro CP-H 2,5-4L, lze adaptovat po obou stranách zástrčky
3012319	DP-CP-H 2,5-4L	Distanční deska
Zástrčka / adaptér		
3190438	STG-MTN 0,5-1,0	Modulový dutinkový kontakt, po nalisování vodiče se vsune do pouzdra konektoru MSTBC, pro vodiče 0,5 - 1,0 mm ²
3190506	STG-MTN 1,5-2,5	Modulový dutinkový kontakt, po nalisování vodiče se vsune do pouzdra konektoru MSTBC, pro vodiče 1,5 - 2,5 mm ²

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.