

MSTBV 2,5/ 2-GF-5,08 BEIGE

Obj.č.: 1911389

<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1911389>

Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 12 A, Počet pólů: 2, Měřítka rastru: 5,08 mm, Barva: šterková šedá, Povrch kontaktů: Cín

Údaje	
EAN	 4 017918 450472
Poznámka	Na zakázku
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,00221 kg

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.01.2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Rozměry / póly	
Měřítka rastru	5,08 mm
Rozměr a	5,08 mm
Počet pólů	2
Technická data	
Rodina výrobků	MSTBV 2,5/...-GF
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I _N	12 A
Jmenovité napětí U _N	250 V
Barva	šterková šedá

Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup B	300 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup B	12 A
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup D	300 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup D	12 A

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

CSA, cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit
Fertigungsüberwachung, CCA, IECCEB CB Scheme

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.