

FK-MC 0,5/12-ST-2,5 GYBD:1-12Q

Obj.č.: 1944343

<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1944343>

Zástrčka, Jmenovitý proud: 4 A, Počet pólů: 12, Měřítka rastru: 2,5 mm, Typ připojení: Pružinový spoj, Barva: šedá, Povrch kontaktů: Cín

Údaje

EAN	 4 017918 850678
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,00684 kg

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.01.2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Rozměry / póly

Měřítka rastru	2,5 mm
Rozměr a	27,5 mm
Počet pólů	12

Technická data

Rodina výrobků	FK-MC 0,5/..-ST
Připojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	4 A
Jmenovité napětí U_N	100 V
jmenovitý průřez	0,5 mm ²

Délka odstranění izolace	8 mm
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup B	125 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup B	4 A

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,14 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	0,5 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,14 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	0,5 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	0,25 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	0,5 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	26
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	20
AWG podle UL/CUL min	28
AWG podle UL/CUL max	20

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit
Fertigungsüberwachung, CCA, IECCEB CB Scheme

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.