

# MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 GY

Obj.č.: 1764002

<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1764002>

Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 12 A, Počet pólů: 3, Měřítka rastru: 5,08 mm, Barva: šedá, Povrch kontaktů: Cín

## Údaje

|                      |                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                  | <br>4 017918 221010 |
| Poznámka             | Na zakázku                                                                                           |
| Balení               | 1 ks                                                                                                 |
| Celní tarif          | 85366990                                                                                             |
| Váha brutto v kusech | 0,00136 kg                                                                                           |

## Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:  
01.01.2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>  
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Rozměry / póly

|                |          |
|----------------|----------|
| Měřítka rastru | 5,08 mm  |
| Rozměr a       | 10,16 mm |
| Počet pólů     | 3        |

### Technická data

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Rodina výrobků                  | MSTBVA 2,5/...-G |
| Přípojka podle normy            | EN-VDE           |
| Jmenovitý proud I <sub>N</sub>  | 12 A             |
| Jmenovité napětí U <sub>N</sub> | 250 V            |
| Barva                           | šedá             |

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup B | 300 V |
| Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup B  | 12 A  |
| Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup D | 300 V |
| Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup D  | 12 A  |

#### Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

CSA, cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit  
Fertigungsüberwachung, CCA, IECCEB CB Scheme

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

---

**Adresa**

PHOENIX CONTACT, s.r.o.  
Dornych 47  
617 00 Brno, Czech Republic  
Telefon +420 542 213 401  
Fax +420 542 213 701  
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact  
Technické změny vyhrazeny.