
Výtah z online katalogu

UDK-RELG 4

Obj.č.:: 2777056

Vyobrazení ukazuje varianty s různým počtem pólů



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2777056

Základna relé se svorkami s oboustrannou zkušební odbočkou a se zdvojeným připojením, pro nosnou lištu NS 32 a NS 35/7,5, se zakončovacím krytem, pro konektory ST-REL..., ST-OV... a ST-OE..., 4-pólové

Údaje	
EAN	4 017918 068646
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,06074 kg
Informace v katalogu	Strana 409 (CAT-7-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 01.01.2003

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Počet pólů	4
Jmenovité napětí U_N	400 V (Napětí je určeno propojovací zástrčkou)

Jmenovitý proud I_N	16 A (Proud je určen propojovací zástrčkou)
Barva	šedá
Izolační materiál	PA
Šířka	27 mm
Výška	63,6 mm
Hloubka	113 mm

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm²
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný	4 mm²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	12
Způsob připojení	Šroubové připojení
Délka odstranění izolace	7 mm
Závit šroubu	M3

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace: cULus Recognized, GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Montáž		
1201442	E/UK	Koncovka, k montáži na nosnou lištu S 32 nebo NS 35/7,5
0201595	FB-150 METER	Příčná spojka, k můstkovému propojení shodných vstupů nebo výstupů, měď, úprava niklováním, délka 1 m
3004207	VS	Spojovací kolík, Délka: 1000 mm, Barva: šedá
2303608	ZSR	Mezikus, z kovu, pro odbočky FB-150, se šroubem a podložkou

Můstky


2820916	DB 50- 90 BK	Drátový můstek, Barva: černá
2821180	DB 50- 90 BU	Drátový můstek, Barva: modrá
2820929	DB 50- 90 GY	Drátový můstek, Barva: šedá
2961066	KB RELG 2	Pevný můstek pro příčné můstky, se šroubem, 2pólový
2961079	KB RELG 3	Pevný můstek pro příčné přemostění, se šroubem, 3pólový
2961082	KB RELG 4	Pevný můstek pro příčné můstky, se šroubem, 4pólový
2961095	KB RELG 7	Pevný můstek pro příčné můstky, se šroubem, 7pólový

Zástrčka / adaptér


0201647	RPS	Redukční konektor, Barva: šedá

Výkres/schéma


Výkres v měřítku



Schématický výkres



1- 3 = pevný můstek, příčná propojovací přípojnice, mezikus



1 = propojovací konektor
2 = kódování
3 = kryt
4 = blok základních svorek

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.