Výtah z online katalogu

MSTBC-MT 0,2-0,5

Obj.č.:: 1879531



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1879531

Modulový dutinkový kontakt, po nalisování vodiče se vsune do pouzdra konektoru MSTBC, pro vodiče 0,2 - 0,5 mm²

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 01.01.2003

Údaje

EAN	4 017918 269067
Balení	100 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,0004 kg

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Technická data

Jmenovitý proud	9 A (při průřezu vodiče 0,5 mm²)
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný	0,5 mm²

Data připojení

Průměr žíly, vč. izolace	1,15 mm ... 2,31 mm

Délka odizolování dílčí žíly	3 mm

Údaje o materiálu

Materiál kontakt	CuFe
Materiál povrch kontaktu	pocínovaná

Certifikáty/Osvědčení


Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Výkres/schéma

Výkres v měřítku



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.