

URELG 4

Obj.č.: 2820149

Vyobrazení ukazuje varianty s různým počtem pólů


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2820149>

Základna relé se šroubovými svorkami, pro nosnou lištu NS 32 a NS 35/7.5, se zakončovacím krytem, pro konektory ST-REL..., ST-OV... a ST-OE..., 4-pólové

Údaje

EAN	 4 017918 076795
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,04095 kg
Informace v katalogu	Strana 95 (IF-2005)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.01.2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Počet pólů	4
Jmenovité napětí U_N	400 V (Napětí je určeno propojovací zástrčkou)

Jmenovitý proud I_N	16 A (Proud je určen propojovací zástrčkou)
Barva	šedá
Izolační materiál	PA
Šířka	27 mm
Výška	42,5 mm
Hloubka	112 mm

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	4 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	4 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	24
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	12
Způsob připojení	Šroubové připojení
Délka odstranění izolace	9 mm
Závit šroubu	M3

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

GOST, DNV

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:


Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Montáž		
1201442	E/UK	Koncovka, k montáži na nosnou lištu S 32 nebo NS 35/7,5
Můstky		
2820916	DB 50- 90 BK	Drátový můstek, Barva: černá


2821180	DB 50- 90 BU	Drátový můstek, Barva: modrá
2820929	DB 50- 90 GY	Drátový můstek, Barva: šedá

Výkres/schéma

Výkres v měřítku



Schématický výkres



- 1 = propojovací konektor
- 2 = kódování
- 3 = kryt
- 4 = blok základních svorek

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.