Výtah z online katalogu

# GIC 2,5/ 2-G-7,62

Obj.č.:: 1828676

Obrázek ukazuje 10pólovou variantu zboží



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1828676

Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 630 V, Počet pólů: 2, Měřítko rastru: 7,62 mm, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín, Montáž: Pájení

## Údaje

| | |
|---|---|
| EAN | 4 017918 050580 |
| Balení | 50 ks |
| Celní tarif | 85366990 |
| Váha brutto v kusech | 0,00177 kg |
| Informace v katalogu | Strana 346 (CAT-1-2013) |

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 01.01.2003

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Rozměry / póly

| | |
|---|---|
| Délka | 19 mm |
| Měřítko rastru | 7,62 mm |
| Rozměr a | 7,62 mm |
| Počet pólů | 2 |
| rozměry kolíku | 1,2 x 0,5 |

| | |
|---|---|
| průměr vyvrtaného otvoru | 1,4 mm |

**Technická data**

| | |
|---|---|
| Rodina výrobků | GIC 2,5/..-G |
| skupina izolačního materiálu | I |
| zatěžovací rázové napětí (III/3) | 6 kV |
| zatěžovací rázové napětí (III/2) | 6 kV |
| zatěžovací rázové napětí (II/2) | 6 kV |
| jmenovité napětí (III/2) | 630 V |
| jmenovité napětí (II/2) | 1000 V |
| Přípojka podle normy | EN-VDE |
| Jmenovitý proud $I_N$ | 12 A |
| Jmenovité napětí $U_N$ | 500 V |
| Zatěžovací proud maximální | 12 A |
| Izolační materiál | PA |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Barva | zelená |
| Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup B | 250 V |
| Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup B | 12 A |
| Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup D | 300 V |
| Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup D | 10 A |

**Certifikáty/Osvědčení**

Aprobace

CSA, cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung, CCA, IECEE CB Scheme

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

## Příslušenství


| Informace | Popis | Popis výrobku |
|---|---|---|
| **Značení** | | |
| 0804549 | SK 7,62/3,8:FORTL.ZAHLEN | Označovací karty, Karta, bílá, popsané, podélně: pořadová čísla 1-10, 11-20 atd. až 91-100, Způsob montáže: Lepení, pro šířku svorek: 7,62 mm |
| **Zástrčka / adaptér** | | |
| 1734634 | CP-MSTB | Kódovací profil, zasunuje se do drážky na zástrčce, resp. na invertované zásuvce konektoru, z červeného izolačního materiálu |
| 0201744 | MPS-MT | Zkušební zástrčka |
| 0201647 | RPS | Redukční konektor, Barva: šedá |

## Další výrobky


| Informace | Popis | Popis výrobku |
|---|---|---|
| **Obecně** | | |
| 1828809 | GIC 2,5/ 2-ST-7,62 | Zástrčka, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 630 V, Počet pólů: 2, Měřítko rastru: 7,62 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín |
| 1766123 | GMSTB 2,5/ 2-G-7,62 | Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 630 V, Počet pólů: 2, Měřítko rastru: 7,62 mm, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín, Montáž: Pájení |
| 1766233 | GMSTBA 2,5/ 2-G-7,62 | Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 630 V, Počet pólů: 2, Měřítko rastru: 7,62 mm, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín, Montáž: Pájení |
| 1766563 | GMSTBV 2,5/ 2-G-7,62 | Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 630 V, Počet pólů: 2, Měřítko rastru: 7,62 mm, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín, Montáž: Pájení |
| 1766770 | GMSTBVA 2,5/ 2-G-7,62 | Základní pouzdro, Jmenovitý proud: 12 A, Jmenovité napětí (III/2): 630 V, Počet pólů: 2, Měřítko rastru: 7,62 mm, Barva: zelená, Povrch kontaktů: Cín, Montáž: Pájení |

## Výkres/schéma

Vrtací schéma/geometrie pájecí desky




Výkres v měřítku



## Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.