

PT 1,5/ 7-PH-5,0 GY NZ 404430

Obj.č.: 1702145

<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1702145>

Zástrčka, Jmenovitý proud: 10 A, Počet pólů: 7, Měřítka rastru: 5 mm,
Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: šedá, Povrch kontaktů: Cín

Údaje

EAN	 4 046356 572811
Poznámka	Na zakázku
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,00905 kg

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
31.03.2010



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Rozměry / póly

Měřítka rastru	5 mm
Rozměr a	30 mm
Počet pólů	7

Technická data

Rodina výrobků	PT 1,5/..-PH
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I _N	10 A
Jmenovité napětí U _N	250 V
jmenovitý průřez	1,5 mm ²

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	2,5 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,2 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	2,5 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra min	0,25 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastického pouzdra max.	1 mm ²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastické pouzdro max.	0,25 mm ²
	1 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	26
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	12

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

CSA, GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.