Výtah z online katalogu

PC 35 HC/ 3-STF-15,00

Obj.č.:: 1762602



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1762602

Zástrčka, Jmenovitý proud: 125 A, Jmenovité napětí (III/2): 1000 V, Počet pólů: 3, Měřítko rastru: 15 mm, Typ připojení: Šroubové připojení, Barva: zelená, Povrch kontaktů: stříbrný

Údaje	
EAN	4 046356 441223
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,104 kg
Informace v katalogu	Strana 586 (CAT-1-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 13.08.2008

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Rozměry / póly

Délka	50,3 mm
Výška	40 mm
Měřítko rastru	15 mm
Rozměr a	30 mm
Počet pólů	3

Závit šroubu	M5
Utahovací moment min.	2,5 Nm
Utahovací moment max	4,5 Nm

Technická data

Rodina výrobků	PC 35 HC/..-STF
skupina izolačního materiálu	I
zatěžovací rázové napětí (III/3)	8 kV
zatěžovací rázové napětí (III/2)	8 kV
zatěžovací rázové napětí (II/2)	8 kV
jmenovité napětí (III/2)	1000 V
jmenovité napětí (II/2)	1000 V
Přípojka podle normy	EN-VDE
Jmenovitý proud I_N	125 A
Jmenovité napětí U_N	1000 V
jmenovitý průřez	35 mm²
Zatěžovací proud maximální	125 A
Izolační materiál	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Délka odstranění izolace	20 mm
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup B	600 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup B	115 A
Jmenovité napětí UL/CUL Usegroup C	600 V
Jmenovitý proud UL/CUL Usegroup C	115 A

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	0,5 mm²
Max. průřez vodiče, tuhý	35 mm²
Min. průřez vodiče, ohebný	0,5 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný	35 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra min	1 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče bez plastikového pouzdra max.	35 mm²
Průřez vodiče flexibilní m. koncovka vodiče m. plastikové pouzdro max.	1,5 mm²
	35 mm²

Průřez vodiče AWG/kcmil min.	20
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	2
2 vodiče se stejným průřezem pevný min	0,5 mm²
2 vodiče se stejným průřezem pevný max	6 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní min	0,5 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní max	6 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastikového pouzdra min	0,5 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. AEH bez plastikového pouzdra max	4 mm²
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní m. TWIN-AEH s plastikovým pouzdrem max	0,5 mm²
	6 mm²
AWG podle UL/CUL min	16
AWG podle UL/CUL max	2

Certifikáty/Osvědčení


Aprobace: cULus Recognized, GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:


Výkres/schéma

Diagram



Typ: PC 35 HC/...-STF-15,00 s PC 35 HC/...-GF-15,00

Výkres v měřítku



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.