

HC-M-PN2-6,00-BU

Obj.č.: 1676763


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1676763>

Pneumatická zásuvka, pro modul HC-M-PN2-Modul, průměr hadice 6,0 mm

Údaje

EAN	 4 017918 129415
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,0014 kg
Informace v katalogu	Strana 477 (CAT-4-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
27.03.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Elektrické parametry

Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 125 °C
----------------------------	-------------------

Mechanické parametry

Provozní tlak - vakuum	6,00 bar
Vnitřní průměr přípojky tlakové hadice	6 mm
Cykly zapojení	≥ 500

Obecné parametry

Barva	černá
-------	-------

Údaje o materiálu

Materiál kontakt	Delrin Acetal
------------------	---------------

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.