

SKS 20

Obj.č.: 3240212


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240212>

Svorka stínění, pro uložení stínění na sběrnicích

Údaje

EAN	 4 046356 458917
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,03641 kg
Informace v katalogu	Strana 523 (CAT-5-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
02.10.2008


<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecně

Počet pater	1
Počet přípojek	1
Barva	stříbrná

Rozměry

Délka	27 mm
Šířka	24,7 mm

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	10 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	20 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	10 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	20 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	8
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	4
Způsob připojení	Pružina

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.