Výtah z online katalogu

SACC-DSI-M 8FS-4CON-L180

Obj.č.:: 1694376



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1694376

Vestavný konektor senzoru/aktoru, zásuvka, 4pólová, M8, montáž zezadu stěny/vešroubováním závitem M12, s přímým pájeným spojem

Údaje

EAN	4 017918 178659
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,0137 kg
Informace v katalogu	Strana 226 (CAT-2-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 23.11.2005

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

jmenovitý proud při 40 °C	4 A
Jmenovité napětí	30 V
Počet pólů	4
Vnitřní odpor	≤ 3 mΩ
Izolační odpor	≥ 100 MΩ
Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 85 °C

Obecné parametry

Normy/předpisy	Konektor M8 IEC 61076-2-104
Kódování	A - Standard
Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	3
Krytí	IP67
Materiál kontakt	CuSn
Materiál povrch kontaktu	Au
Materiál držák kontaktu	PA 66
Materiál rýhovaná matice	Mosaz, niklovaná
Materiál těsnění	NBR
Způsob montáže	Montáž zezadu stěny M12 x 1 s plochou maticí
Způsob připojení	Pájecí trny
ukazatel stavu	ne

Certifikáty/Osvědčení


Aprobace: cULus Recognized

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:


Výkres/schéma

Vrtací schéma/geometrie pájecí desky




Vestavná zásuvka M8

Výkres v měřítku




Vestavná zásuvka M8



Výřez pouzdra pro vestavný zástrčkový konektor M8, zásuvka, jednodílná

Schématický výkres



Obsazení pólů zásuvky M8, 4pólová, pohled ze strany zdířky

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.