

PMB

Obj.č.: 1004364


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1004364>

Nosič modulového označení Phoenix, k označení modulů a desek plošných spojů, pro průměr vyvrtaného otvoru 3,9 do 4,1 mm, tloušťka stěny, příp. desky 1,5-2,0 mm, popis pomocí vkládacích proužků ESL, EST nebo ES/LP-BW-GB, velikost textového pole: 29 x 8 mm

Údaje

EAN	 4 017918 012052
Balení	50 ks
Celní tarif	39269097
Váha brutto v kusech	0,0022 kg
Informace v katalogu	Strana 758 (CAT-1-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.01.2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecné

Barva	bílý/transparentní
Materiál základního prvku	PA/polykarbonát PC
Třída hořlavosti podle UL 94	V2
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 100 °C
Obsažené látky	bez obsahu silikonu a halogenů

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.