

AI 0,25-8 YE-B


Obj.č.: 3240251

Obrázek ukazuje variantu AI 0,75-10 GY

<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240251>

Objímky vodiče, baleny v pásu, 0,25 mm², délka objímky 8 mm, barva: žlutá (k tomu je potřeba CF 3000-TOOLKIT 0,25)

Údaje

EAN	 4 046356 461412
Balení	1000 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,00011 kg
Informace v katalogu	Strana 479 (CAT-5-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
22.10.2008



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecné

Délka (b)	14 mm
Barva	žlutá
Třída hořlavosti podle UL 94	HB
Krátkodobá teplota	120 °C
Trvalá teplota max.	105 °C

Obsažené látky	bez obsahu silikonu a halogenů
Délka pouzdra	8 mm
Vnitřní rozměr izolačního límce (d)	2,2 mm
Průměr pouzdra	0,8 mm
Tloušťka izolačního límce	0,25 mm
Tloušťka stěny pouzdra	0,15 mm

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cCSAus, GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.