

SACC-E-M 8MS-5CON-M 8/0,5 DN

Obj.č.: 1440119


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1440119>

Vestavný zástrčkový konektor sběrnice systému, zástrčka, DeviceNet, 5pólový, M8, montáž zepředu stěny/našroubováním s upevňovacím závitem M8, s PVC lankem 0,5 m, 5 x 0,25mm²

Údaje

EAN	 4 046356 481328
Balení	1 ks
Celní tarif	85444290
Váha brutto v kusech	0,0162 kg
Informace v katalogu	Strana 22 (PC-2009)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
16.12.2008



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Jmenovitý proud při 40 °C	4 A
Jmenovité napětí	30 V
Počet pólů	5
Vnitřní odpor	≤ 3 mΩ
Izolační odpor	≥ 100 MΩ

Délka kabelu	0,5 m
Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 85 °C

Obecné parametry

Normy/předpisy	Konektor M8 IEC 61076-2-104
Kódování	A - Standard
Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	3
Krytí	IP67
Materiál kontakt	Cu slitina
Materiál povrch kontaktu	Au
Materiál držák kontaktu	PUR / PA 66
Materiál rýhovaná matice	Mosaz, niklovaná
Materiál těsnění	Viton
Způsob montáže	Montáž zředu stěny M8 x 0,5
Způsob připojení	Jednotlivá lanka
ukazatel stavu	ne

Parametry vedení

Typ kabelu	PVC lanko
Průřez vodiče	0,25 mm²
Signální vedení AWG	26
barvy žíly	šedá, červená, bílá, černá, modrá
Materiál izolace žíly	PVC
Materiál vodič	pocínovaný pramen Cu

Certifikáty/Osvědčení


Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:


Výkres/schéma

Výkres v měřítku



Vestavná zástrčka M8, montáž z předu stěny

Schématický výkres



Osazení pólů zástrčky M8, 5pólová, s kódováním B, pohled z kolíkové strany

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.