Výtah z online katalogu

SAC-4P-M12MS/ 5,0-170/M8SIFS

Obj.č.:: 1564341

http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1564341

Kabel pro snímače / akční členy, 4-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, Zástrčka přímo M12, Kódování A, na Zásuvka přímo M8-Snap-In, Délka kabelu: 5 m

Údaje

EAN	4 046356 306973
Balení	1 ks
Celní tarif	85444290
Váha brutto v kusech	0,03048 kg

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 02.08.2007

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

jmenovitý proud při 40 °C	4 A
Jmenovité napětí	30 V
Počet pólů	4
Vnitřní odpor	≤ 5 mΩ
Izolační odpor	≥ 100 MΩ
Délka kabelu	5 m

Obecné parametry

Kódování	A - Standard

Kategorie přepětí	II
Stupeň znečištění	3
Krytí	IP65
	IP67
Cykly zapojení	≥ 100
Materiál kontakt	CuSn
Materiál povrch kontaktu	Ni/Au
Materiál držák kontaktu	TPU GF
Materiál těla úchytky	TPU, nesnadno vznětlivý, samozhášivý
Materiál rýhovaná matice	Zinkový odlitek, niklovaný
Materiál těsnění	NBR
ukazatel stavu	ne

Parametry vedení

Typ kabelu	PUR bezhalogenový černý
Značka kabelu	Li9Y11Y-HF
Průřez vodiče	0,25 mm²
Signální vedení AWG	24
Stavba vodiče signálního vedení	32x 0,10 mm
Průměr žíly, vč. izolace	1,17 mm ±0,02 mm
Síla stěny izolace	cca. 0,21 mm (Izolace žil)
	cca. 0,7 mm (Vnější plášť)
barvy žíly	hnědá, bílá, modrá, černá
Celkové zkrucování	4 žíly podélně stočené
vnější plášť, barva	černošedá RAL 7021
Vnější průměr kabelu	4,40 mm
Nejmenší poloměr ohnutí, pohyblivě instalovaný	44 mm
Počet cyklů ohnutí	4000000
Poloměr ohnutí	44 mm
dráha pojezdu	10 m
Rychlost pojezdu	3 m/s
Hmotnost kabelu	25 kg/km
Vnější plášť, materiál	PUR
Materiál izolace žíly	PP
Materiál vodič	čistý pramen Cu
Izolační odpor	≥ 100 MΩ*km

odpor vedení	≤ 78 Ω/km
Jmenovité napětí vedení	300 V
Zkušební napětí vedení	3000 V

Certifikáty/Osvědčení


Aprobace

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Výkres/schéma

Výkres v měřítku




přímá vidlice M12 x 1




Zdířka M8, Snap In, přímá


Schématický výkres



Obsazení pólů zástrčky M8, 4pólová, pohled ze strany kolíku



Obsazení pólů zásuvky M8, 4pólová, pohled ze strany zdířky



PUR bezhalogenový černý [PUR]

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.