Výtah z online katalogu

# HC-D 15-I-CT-M

Obj.č.:: 1584376



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1584376

Kolíková vložka HEAVYCON, řada D15, 15pólová, lisovaný spoj

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 19.03.2009

## Údaje

| | |
|---|---|
| EAN | 4 046356 142632 |
| Balení | 1 ks |
| Celní tarif | 85366990 |
| Váha brutto v kusech | 0,0379 kg |
| Informace v katalogu | Strana 419 (CAT-4-2013) |

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Obecná data

| | |
|---|---|
| Poznámka | Pro pouzdro HEAVYCON provedení D15, lisovací dutinkové kontakty CK1,6-ED (lisovací dutinkové kontakty nejsou součástí dodávky) |
| Technika připojení | Lisovaný spoj |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 125 °C (včetně zahřátí kontaktů) |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Kategorie přepětí | III |

| | |
|---|---|
| Konstrukční a zkušební předpisy | DIN VDE 0627/86 |
| | DIN VDE 0110/02.79 |
| | DIN VDE 0110-1/04.97 |
| | IEC 60664-1, DIN IEC 60512 |
| | IEC 60352 |
| Počet pólů | 15+PE |
| Cykly zapojení | ≥ 500 |
| Typ konstrukce | D15 |
| Přípojka podle normy | IEC / EN |
| Průřez přípoje | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez přípoje AWG | 26 ... 14 |
| Délka odizolování dílčí žíly | 8 mm |
| | 6 mm (2,5 $mm^2$) |
| Pokyn pro montáž | - Je předepsáno použití kódovacích kolíků HC-CST (1676857) a kódovacích zásuvek HC-CBU (1676860). |
| | Konektory mohou být vsazeny jen ve stavu bez zatížení/napětí. |

**Údaje o materiálu**

| | |
|---|---|
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál kontakt | Slitina mědi |
| Materiál povrch kontaktu | Ag (alternativně Au) |
| Materiál držák kontaktu | PA |

**Elektrické parametry**

| | |
|---|---|
| Zatěžovací napětí (III/3) | 250 V |
| Zatěžovací rázové napětí | 4 kV |
| Jmenovitý proud | 10 A |

## Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

## Příslušenství

| Informace | Popis | Popis výrobku |
|---|---|---|
| **Nářadí** | | |
| 1687419 | CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 | Lisovací kleště pro svinuté kontakty CK 1,6 ED... a CK 2,5 ED... |
| **Obecně** | | |
| 1584868 | HC-A-PES | Šroub PE pro kontaktní vložky série A |
| 1772722 | HC-CB | Kódovací svorník, umožňuje nezaměnitelné zasunování až šesti konektorů se stejným počtem pólů |
| 1676860 | HC-CBU | Kódovací zásuvka pro kódování až 16 konektorů |
| 1676857 | HC-CST | Kódovací kolík pro kódování až 16 konektorů |
| 1604010 | HC-SMR-D15 | Rám pro montáž zástrček HEAVYCON, pro kontaktní vložky provedení D15 |
| 1884869 | VC-EW 1,6 | Uvolňovací nástroj, pro svinuté a stočené CK- 1,6-...kontakty |

## Výkres/schéma

Diagram







Diagram snížení výkonu: Konstrukční řada HC-D...C

Výkres v měřítku





Kolíková vložka




Montážní otvor

Schématický výkres




Obsazení pólů strany připojení: vlevo kolík; vpravo zásuvka

## Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.