


SACB-C-H180-8/16-10,0PUR SCO P

Obj.č.: 1453216


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1453216>

Přípojný nástavec, použitelné pro Box senzoru/aktoru, Typ připojení: Zásuvka M12 SPEEDCON Plast, Počet zásuvných míst: 8, Obsazení zásuvného místa: dvojitě, ukazatel stavu: Ne; Přípojka kmenového vedení: Výměnné šroubové připojení 180°, Délka vedení: 10 m, Stínění: ne

Údaje

EAN	 4 046356 553445
Balení	1 ks
Celní tarif	85444290
Váha brutto v kusech	1,975 kg
Informace v katalogu	Strana 119 (CAT-4-2013)

Poznámky k produktu

 WEEE/RoHS-compliant since:
14.12.2009


<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Jmenovité napětí	120 V
Proudová zatížitelnost na V/V signál	2 A
Jmenovitý proud celkově	10 A

Počet zásuvných míst	8
Krytí	IP65
	IP67
Teplota prostředí (provoz)	-25 °C ... 80 °C
typ připojení senzoru/aktoru	Zásuvka M12 SPEEDCON

Data kmenového vedení/připojovací data

Způsob připojení	Výměnné šroubové připojení
Délka kabelu	10 m
Typ kabelu	kmenové vedení vhodné pro tažný řetěz
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 90 °C (při pevném položení)
	-5 °C ... 80 °C (při pohyblivém položení)
Utahovací moment šroubu víka	1 Nm
Utahovací moment čepičková matice	2,5 Nm

Údaje o materiálu

Materiál pouzdra	PBT
Materiál kontakt strana kmenového kabelu	Slitina mědi
Materiál povrch kontaktu strana kmenového kabelu	Sn
Materiál držák kontaktu strana kmenového kabele	PA
Materiál těsnění	NBR

Přiřazení svorek

Zásuvné místo/pól = barva žíly nebo přípojka	1 / 4 (A) = WH
--	----------------

	1 / 2 (B) = GY/PK
	2 / 4 (A) = GN
	2 / 2 (B) = RD/BU
	3 / 4 (A) = YE
	3 / 2 (B) = WH/GN
	4 / 4 (A) = GY
	4 / 2 (B) = BN/GN
	5 / 4 (A) = PK
	5 / 2 (B) = WH/YE
	6 / 4 (A) = RD
	6 / 2 (B) = YE/BN
	7 / 4 (A) = BK
	7 / 2 (B) = WH/GY
	8 / 4 (A) = VT
	8 / 2 (B) = GY/BN
	1-8 / 1 (+ 120 V) = BN
	1-8 / 3 (0 V) = BU
	1-8 / 5 (PE) = GN/YE

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

cULus Recognized

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Kabel / vodič		
1559893	SACB-16X0,5/ 3X1,0-200,0 PUR	Kmenové vedení pro boxy senzorů/aktorů, s vodičem PE, nestíněné, materiál PUR/PVC, 19pólové, 16 x 0,50 mm ² a 3 x 1,00 mm ² , délka: 200 m na bubnu

1503373	SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR	Kmenové vedení pro boxy senzorů/aktorů, s vodičem PE, nestíněné, materiál PUR/PVC, 19pólové, 16 x 0,50 mm ² a 3 x 1,00 mm ² , délka: 50 m
1430938	SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 VPUR	Kmenové vedení pro boxy senzorů/aktorů, s vodičem PE, nestíněné, materiál PUR/PP, 19pólové, 16 x 0,50 mm ² a 3 x 1,00 mm ² , délka: 50 m

Nářadí

1212486	SAC BIT HOOD-W 24	Zásuvný nástavec k montáži tlakových matic se šířkou klíče 24 mm, pro 4mm šestihranný pohon
1206463	SZK PZ2 VDE	Šroubovák, kříž PZ, VDE izolovaná, velikost: PZ 2 x 100 mm, 2komponentní rukojeť, s ochranou proti odvinutí
1212315	TSD 25 SAC	Momentový šroubovák, s přednastaveným kroutícím momentem 2,5 Nm a 4mm šestihranným pohonem pro tlakovou matici přípojného nástavce
1212224	TSD-M 1,2NM	Momentový šroubovák, přesnost podle EN ISO 6789, nastavitelný od 0,3 - 1,2 Nm
1212225	TSD-M 3NM	Momentový šroubovák, přesnost podle EN ISO 6789, nastavitelný od 1,2 - 3 Nm
1212600	TSD-M SAC-BIT ADAPTER	Adaptérový bit, pro momentové nástroje TSD-M..., E6,3-1/4" pohon, s šestihranem 4 mm pro uchycení SAC bitů

Obecně

1452916	SACB-8/16-L-C GG SCO P	Základní pouzdro boxu pro snímače / akční členy, Typ připojení: Zásuvka M12 SPEEDCON Plast, Počet zásuvných míst: 8, Počet pólů: 5, Obsazení zásuvného místa: dvojitě, ukazatel stavu: ano, pnp; Přípojka kmenového vedení: Výměnné šroubové připojení, Stínění: ne
---------	------------------------	---


Značení

0804963	SS-ZB 17,5 WH	Popisový štítek se štítkem stykače, Pás, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, Velikost popisovaného pole: 17,5 x 8 mm
0824468	SS-ZB 17,5 WH CUS	Popisový štítek se štítkem stykače, lze objednat: v pásech, bílá, popsán dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, Velikost popisovaného pole: 17,5 x 8 mm
0804976	SS-ZB 17,5 YE	Popisový štítek se štítkem stykače, Pás, žlutá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: Plotter, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, Velikost popisovaného pole: 17,5 x 8 mm
0824469	SS-ZB 17,5 YE CUS	Popisový štítek se štítkem stykače, lze objednat: v pásech, žlutá, popsán dle údajů zákazníka, Způsob montáže: Zajištěný do ploché drážky štítku, Velikost popisovaného pole: 17,5 x 8 mm

Výkres/schéma

Schématický výkres

PUR/PVC černý [PUR]



Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.