Výtah z online katalogu

# SACC-CI-M12FSB-5CON-L180-THR

Obj.č.:: 1551435



http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1551435

Vestavná zásuvka senzoru/aktoru, 5pólová, kódování B, s přímým pájeným spojem THR, jen kontaktní vložka

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since: 17.08.2006

## Údaje

| | |
|---|---|
| EAN | 4 046356 153690 |
| Balení | 60 ks |
| Celní tarif | 85366990 |
| Váha brutto v kusech | 0,00484 kg |
| Informace v katalogu | Strana 257 (CAT-2-2013) |

http://www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

## Technické údaje

### Obecná data

| | |
|---|---|
| jmenovitý proud při 40 °C | 4 A |
| Jmenovité napětí | 60 V |
| Počet pólů | 5 |
| Vnitřní odpor | ≤ 3 mΩ |
| Izolační odpor | ≥ 100 MΩ |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 85 °C (Zástrčka/zásuvka) |

**Obecné parametry**

| | |
|---|---|
| Normy/předpisy | Konektor M12 IEC 61076-2-101 |
| Kódování | B - inverzní |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Krytí | IP67 |
| Cykly zapojení | > 100 |
| Materiál kontakt | CuZn |
| Materiál povrch kontaktu | Au |
| Materiál držák kontaktu | PPA |
| Materiál těsnění | FKM / EPDM |
| Způsob montáže | montáž desek plošných spojů |
| Způsob připojení | Spoj technikou THR |
| ukazatel stavu | ne |

## Certifikáty/Osvědčení

Aprobace GOST, UL Recognized

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:


## Příslušenství

| Informace | Popis | Popis výrobku |
|---|---|---|
| **Obecně** | | |
| 1437889 | SACC-M12 NUT PRESS | zásuvka M12, šroubení pouzdra, zalisovací varianta, pro všechny držáky kontaktů THR a vlnově pájených, způsobilých ke Speedcon |
| **Šroubení pouzdra** | | |
| 1552243 | SACC-M12-SCO NUT | Šroubení pouzdra M12-SPEEDCON pro zásuvkové vložky M12, s O kroužkem, pro všechny nosiče kontaktů THR a vlnově pájených, způsobilých ke Speedcon |

| | | |
|---|---|---|
| 1432460 | SACC-M12-SCO NUT L 90 | Šroubení pouzdra M12-SPEEDCON pro zásuvkové vložky M12, s plochým těsněním, pro všechny držáky kontaktů THR a vlnově pájených, způsobilých ke Speedcon |


## Výkres/schéma

Vrtací schéma/geometrie pájecí desky





Vrtací schéma

Výkres v měřítku





držák kontaktu dutinky M12




Balení THR-Tray

Schématický výkres




Zobrazení pólů zásuvka M12, 5-pólová, kódování B, pohled od dutinek

## Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno,Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
http://www.phoenixcontact.cz

© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.