


SKS 14-D

Obj.č.: 3240214



<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240214>

Svorka stínění, k přímému uložení stínění na vodivých montážních deskách

Údaje	
EAN	 4 046356 458894
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,01996 kg
Informace v katalogu	Strana 523 (CAT-5-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
02.10.2008



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecně	
Počet pater	1
Počet přípojek	1
Barva	stříbrná
Rozměry	
Délka	21 mm

Šířka	19 mm
Výška	32,00 mm

Data připojení

Min. průřez vodiče, tuhý	4 mm ²
Max. průřez vodiče, tuhý	13,5 mm ²
Min. průřez vodiče, ohebný	4 mm ²
Max. průřez vodiče, ohebný	13,5 mm ²
Průřez vodiče AWG/kcmil min.	10
Průřez vodiče AWG/kcmil max.	6
Závit šroubu	M4
Způsob připojení	Pružina

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

GOST

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Montáž		
3025341	AB-SK	Výložník pro sběrnice
0404428	AB/SS	Opěra, z izolačního materiálu, s přídržným šroubem, použitelná volitelně pro sběrnici 3 x 10 mm nebo 6 x 6 mm, barva: šedá
Obecně		
0404017	AK 4	Napájecí svorka, Typ připojení Šroubové připojení, Zátěžový proud: 41 A, Průřez: 0,5 mm ² - 6 mm ² , Šířka: 7 mm, Barva: stříbrná
0421032	AKG 4 BK	Připojovací svorka, Typ připojení Šroubové připojení, Zátěžový proud: 41 A, Průřez: 0,5 mm ² - 6 mm ² , Šířka: 7 mm, Barva: černá

0421029	AKG 4 GNYE	Připojovací svorka, Typ připojení Šroubové připojení, Zátěžový proud: 41 A, Průřez: 0,5 mm ² - 6 mm ² , Šířka: 7 mm, Barva: zeleno-žlutá
---------	------------	--

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.