


HC-B 6-I-UT-F

Obj.č.: 1648128


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=1648128>

Zásuvková vložka HEAVYCON, řada B6, 6pólová, šroubové připojení.
PE-přípojka prostřednictvím techniky tahového pouzdra.

Údaje

EAN	 4 046356 092241
Balení	1 ks
Celní tarif	85366990
Váha brutto v kusech	0,06143 kg
Informace v katalogu	Strana 437 (CAT-4-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
01.01.2008



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Poznámka	Pro HEAVYCON-ADVANCE a pouzdro HEAVYCON provedení B6. Zásuvková spojení mohou být uvedena do provozu jen ve stavu bez zatížení / napětí.
Technika připojení	Šroubové připojení
Utahovací moment	0,5 Nm ... 0,8 Nm
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 125 °C (včetně zahřátí kontaktů)

Stupeň znečištění	3
Kategorie přepětí	III
Konstrukční a zkušební předpisy	DIN EN 61984
	EN 60664
	IEC 60352
Počet pólů	6+PE
Cykly zapojení	≥ 500
Typ konstrukce	B6
Přípojka podle normy	IEC / EN
Průřez přípoje	0,5 mm² ... 2,5 mm²
Průřez přípoje AWG	20 ... 14
Délka odizolování dílčí žíly	8 mm
Pokyn pro montáž	Kódování i kódovacím profilem CP-HC (1686478). HC-B6.../ HC-B10...pro 2 kódovací profily. HC-B16.../ HC-B24...pro 4 kódovací profily.
	Konektory mohou být uvedeny do provozu jen ve stavu bez zatížení/napětí.

Údaje o materiálu

Třída hořlavosti podle UL 94	V0
Materiál kontakt	Slitina mědi
Materiál povrch kontaktu	Ag
Materiál držák kontaktu	PA

Elektrické parametry

Zatěžovací napětí (III/3)	500 V
Zatěžovací rázové napětí	6 kV
Jmenovitý proud	16 A

Certifikáty/Osvědčení



Aprobace

CSA, cULus Recognized

Vyžádané aprobace:


Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Obecně		
1586112	HC-B 6-ANDOCK	Upevňovací rámy pro zásuvné jednotky, pro kontaktní vložky provedení B10, se 4 šrouby s plochou hlavou M5, vyrovnání zasunutí osa x/y +/- 1,5 mm
1660407	HC-B 24-ADP-B 6-GY	Deska adaptéru HEAVYCON, provedení B24 na B6, pro stěnové výřezy provedení B24, šedá
1644326	HC-B-3PE	PE-násobič, pro 3 PE-přípojky, pro kontaktní vložky HC-B (kromě HC-B..E..ZZ) / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64
1604997	HC-B-PES	Šroub PE, pro kontaktní vložky HC-B / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64
1685327	HC-B-ZG	Třmeny pro odlehčení tahu, pro kontaktní vložky série: B-, BB-, D 40, D 64, DD a HV, přímého chodu kabelů
1685330	HC-B-ZS	Odlehčovací třmeny, pro kontaktní vložky řad: B-, BB-, D 40, D 64, DD a HV, boční kabelový vývod
1772722	HC-CB	Kódovací svorník, umožňuje nezaměnitelné zasunování až šesti konektorů se stejným počtem pólů
1676860	HC-CBU	Kódovací zásuvka pro kódování až 16 konektorů
1676857	HC-CST	Kódovací kolík pro kódování až 16 konektorů
1660957	HC-SMP 125-B 6-AML	Rám pro montáž zástrček HEAVYCON s montážním krytem s podélným zámkem, pro kontaktní vložky provedení B6
1687998	HC-SMR-2B 6	Rám pro montáž zástrček HEAVYCON, pro dvě kontaktní vložky provedení B6
1687956	HC-SMR-B 6	Rám pro montáž zástrček HEAVYCON, pro kontaktní vložky provedení B6
Zástrčka / adaptér		
1686478	CP-HC	Profil kódování, 4 profily kódování na pás, 40 pásů na VPE, k nasunutí do kódových drážek


Výkres/schéma

Diagram




Zátěžový diagram


Výkres v měřítku




Zdířková vložka



Montážní otvor



Schématický výkres



Obsazení pólů strany připojení

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.