

SSMK 96X30

Obj.č.: 5032442


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=5032442>

Značení rozvaděče, velikost: 96 x 30 mm, velikost popisového pole: 92 x 26 mm, 2 připevňovací otvory M3, včetně 1 x ES-SSMK-GB 96 x 30

Údaje

EAN	 4 017918 095819
Balení	1 ks
Celní tarif	39269097
Váha brutto v kusech	0,00983 kg
Informace v katalogu	Strana 300 (CAT-5-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
18.03.2004



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecné

Poznámka	možnost popisu pomocí CMS
Délka (b)	96 mm
Šířka (a)	30 mm
Barva	průhledný / bílý
Materiál základního prvku	PC

Třída hořlavosti podle UL 94	V2
Teplota prostředí (provoz)	-40 °C ... 115 °C
Obsažené látky	bez obsahu silikonu a halogenů
Materiálem	PC
průměr vyvrtaného otvoru	3,50 mm
Vzdálenost otvorů	75,00 mm

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:

Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Obecně		
5032455	ES-SSMK-GB 96X30	Vkládací proužky, Arch, průhledný / bílý, nepotíštěné, popisovatelné pomocí: Office-Drucksysteme, Plotter, Způsob montáže: Vsunutí, Velikost popisovaného pole: 92 x 26 mm

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.